



### Principal

gama	EasyPact
nome abreviado do dispositivo	Laen
tipo de produto ou componente	bloco de contato auxiliar
aplicativo do dispositivo	sinalização

### Complementar

compatibilidade de gama	EASYPACT_EASYPACT_TV5_LC1E
local de montagem	frontal
funcionamento dos contatos auxiliares	instantâneo
composição de contatos de polos	2 NA
[Ui] tensão de isolamento nominal	690_V_-_FOR_CONTROL_CIRCUIT_-_CONFORMING_TO_IEC_60947-5-1
[Ue] tensão de operação nominal	<= _690_V
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	8 A em <= 60 °C
capacidade de fechamento nominal Irms	140 A CA para IEC 60947-5-1
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
tipo de proteção	GG_FUSE_10_A

durabilidade mecânica	10 Mciclos
corrente de comutação mínima	5 mA
tensão de comutação	17 V
tempo não sobreposto	1.5 ms na energização (sem sobreposição entre contactos NF e NA)1.5 ms na desenergização (sem sobreposição entre contactos NF e NA)
resistência de isolamento	> 10 MOhm
conexões - terminais	CONTROL_CIRCUIT_SCREW_CLAMP_TERMINALS_1_CABLE_1_MM_-_EXTERNAL_DIAMETER_6_MM_-_CABLE_STIFFNESS_SOLID_OR_FLEXIBLE_-_WITH_CABLE_ENDCONTROL_CIRCUIT_SCREW_CLAMP_TERMINALS_1_CABLE_1_MM_-_EXTERNAL_DIAMETER_6_MM_-_CABLE_STIFFNESS_SOLID_OR_FLEXIBLE_-_WITHOUT_CABLE_ENDCONTROL_CIRCUIT_SCREW_CLAMP_TERMINALS_2_CABLE_2.5_MM_-_EXTERNAL_DIAMETER_6_MM_-_CABLE_STIFFNESS_SOLID_OR_FLEXIBLE_-_WITH_CABLE_ENDCONTROL_CIRCUIT_SCREW_CLAMP_TERMINALS_2_CABLE_2.5_MM_-_EXTERNAL_DIAMETER_6_MM_-_CABLE_STIFFNESS_SOLID_OR_FLEXIBLE_-_WITHOUT_CABLE_END
peso do produto	0,035 kg
cor	dark grey RAL 7016

### Meio Ambiente

característica ambiental	ambiente padrão
padrões	IEC 60947-5-1
certificações do produto	GOST
grau de proteção IP	IP20_CONFORMING_TO_IEC_60529
tratamento de proteção	TH_CONFORMING_TO_IEC_60068
temperatura ambiente do ar para funcionamento	-5...55 °C
temperatura ambiente do ar para armazenamento	-60...80 °C
altitude de funcionamento	3000 m sem degradação degradação da temperatura

### Oferta Sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 1545 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	REFERENCE_NOT_CONTAINING_SVHC_ABOVE_THE_THRESHOLD
Perfil ambiental do produto	AVAILABLEENVPEP1501004EN
Instruções sobre final de vida de produto	AVAILABLEENVEOLI1501004EN

---

## Garantia Contratual

---

Período            18 meses

---

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e / ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Esta documentação não pretende ser um substituto para e não está a ser utilizado para determinar a adequação ou a fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário ou pelo integrador para realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. Nem Schneider Electric Industries SAS nem qualquer de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.